

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Középtelődés L ₃	6,5 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12L SVOCR/L07
Fejhossz L ₁	24 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

