

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261379 10/07 |
| GTIN | 4062406710798 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. |
| Beállítási szög κ | 140 fok |
| Középtolódás L ₃ | 5,5 mm |
| Fejhossz L ₁ | 22 mm |
| Teljes hossz L | 100 mm |
| Kés ISO kódja | A10H SVOCR/L07 |
| Befogási magasság L ₂ | 9 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 27 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 11 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

