

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Befogási magasság L ₂	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	5,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kés ISO kódja	A10H SVOCR/L07
Szár Ø D _s	10 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

