

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szár Ø D _s	20 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	24 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Befogási magasság L ₂	19 mm
Teljes hossz L	180 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A20Q SVOCR/L11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

