

**Garant****Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Lapkaméret	5 mm
Középeltolódás L <sub>3</sub>	3 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Kés ISO kódja	E08F SVOCR/L05
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés