

**Garant****Furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	5,5 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	E10H SVOCR/L07
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

