

Garant**Furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	3 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Fejhossz L ₁	26 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	E08F SVOCR/L05
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés