

**Garant****Száras szögmaró, Form D 60°, bevonat nélkül, Ø js16 DC: 38mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	194120 38
GTIN	4045197109897
Árucikk kategória	11W

## Leírás

**Kivitel:**

Különlegesen kezelt felület.

Form D csak a paláston vág, egyenes fogazású.

**Figyelem:**

Kis vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

## Műszaki leírás

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	38 mm
Fogak száma Z	14
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Nyak Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	16 mm
Alak	D
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1833

Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras szögmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		