

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
10/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Középtelődés L <sub>3</sub>	6,2 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A10K STFCCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Teljes hossz L	125 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás

Belső hosszsztergálás

Termék fajtája

Furatkés