

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	90 fok
Középtolódás L ₃	7,2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L ₂	11 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Sorozat	GARANT Master
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Teljes hossz L	140 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Fejhossz L ₁	24,3 mm
Kés ISO kódja	A12L STFCCR/L11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés