

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Középtolódás L ₃	9,2 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Sorozat	GARANT Master
Kés ISO kódja	A16Q STFCCR/L11
Fejhossz L ₁	31 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés