

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L_3	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	93 fok
Fejhossz L_1	31 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	A16Q SVUBR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	20 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Sorozat	GARANT Master
Befogási magasság L_2	15 mm
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés