

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	200 mm
Sorozat	GARANT Master
Kés ISO kódja	A25R SVUBR/L16
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés