

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	90 fok
Teljes hossz L	200 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Kés ISO kódja	A20R STFCCR/L11
Középtolódás L_3	11,1 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Sorozat	GARANT Master
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	22 mm
Fejhossz L_1	36 mm
Befogási magasság L_2	18 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés