

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Befogási magasság $L_2$	23 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	31 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Fejhossz $L_1$	40 mm
Középtelődés $L_3$	17 mm
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	A25R SVUBR/L16
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés