

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
16/11mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261129 16/11  |
| GTIN              | 4062406711092 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|  |                |
|--|----------------|
| Kés ISO kódja                          | A16Q SVUBR/L11 |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 20 mm          |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 16 mm          |
| Váltólapka csavar készlet              | 269028 7       |
| Hozzávaló váltólapka                   | VB.. 1103..    |
| Középtolódás L <sub>3</sub>            | 11 mm          |
| Sorozat                                | GARANT Master  |
| Fejhossz L <sub>1</sub>                | 31 mm          |
| Lapkaméret                             | 11 mm          |
| Teljes hossz L                         | 180 mm         |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 15 mm          |
| Beállítási szög κ                      | 93 fok         |
| Szabvány                               | DIN 8024       |
| Felhasználás módja                     | balos          |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 3×D            |
| belső hűtés                            | igen           |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás   | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés              |