

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrás Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Kés ISO kódja	A20R SVUBR/L11
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés