

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	18 mm
Sorozat	GARANT Master
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A20R SVUCR/L11
Fejhossz L ₁	36 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	24 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés