

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Sorozat	GARANT Master
Középtolódás L ₃	17 mm
Teljes hossz L	200 mm
Kés ISO kódja	A25R SVUCR/L16
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Befogási magasság L ₂	23 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés