

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A16Q SVUCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Sorozat	GARANT Master
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	31 mm
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Középtolódás L ₃	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés