

**Garant****Tárcsamarók HSS-Co5, bevonat nélkül, Ø×szélesség ±0,1×k11: 63X8 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	185005 63X8
GTIN	4045197546548
Árucikk kategória	11U

## Leírás

### Kivitel:

**Tárcsamaró**, hasonló, mint a DIN 885-A. **Csoportmaró**: közbenső szélességekhez az azonos Ø-jű és azonos fogszámú marók csoporttá kapcsolhatók össze és a kívánt szélességre állíthatók be. A fogak egymásba kapcsolódnak, mivel a marón nincs kiemelkedő furatváll. **A 2 részes csoport különösen gazdaságos.** A megcserélésükkel a maró mindkét oldaléle használható.

### Figyelem:

- **A marókat csoportban ne fogassa össze megfelelő szélességű marótüske gyűrűk nélkül, mivel a marók megsérülhetnek.**
- **Hozzávaló marótüske távtartógyűrűket lásd a 30. csoportban.**

A marók ±0,1 mm külső Ø tűréssel készülnek. Amennyiben 2 maró csoportmaróként történő használatakor nagyobb pontosság szükséges, úgy a marókat összekapcsolt állapotban át kell köszörülni.

Teli hornyok:  $f_z$  ha  $a_e = 0,1 \times D$ .

belső hűtés: nem

Furat Ø H6  $d_1$ : 22 mm

Fogak száma Z: 14

Váll vastagsága  $b \pm 0,1$ : 5,2 mm

Váll Ø  $d_2 \pm 1$ : 40 mm

Fog magassága  $Z_h$ : 11,5 mm

Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval: 8 mm

## Műszaki leírás

Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki	16,5 - 17,8 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő B szélességű maróval	10 mm
Váll $\varnothing d_2 \pm 1$	40 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Fogásszélesség	8 mm
Furat $\varnothing H6 d_1$	22 mm
Váll vastagsága $b \pm 0,1$	5,2 mm
Fog magassága $Z_h$	11,5 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval	8 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki	14,5 - 15,8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Fogak száma $Z$	14
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő A szélességű maróval	8 mm
Szárkivitel	furattal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 885 A
Típus	N
Tűrés névleges $\varnothing$	$\pm 0,1$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

