

Garant**Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 1,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 194220 1,5 |
| GTIN | 4045197109910 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Egyenes fogazású. Különlegesen kezelt felület.

Felhasználás:

Élek és kontúrok lekerekítéséhez és sorjázásához.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------|
| Kis $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| Rádiusz r | 1,5 mm |
| Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,003 mm |
| Fogak száma Z | 4 |
| Nagy $\varnothing D_2$ | 9 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Élhossz L_c | 1,5 mm |
| Rádiuszmarás | Előre |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 5 |
| Furattűrés | H11 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fogásvételi irány | vízszintes |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Száras saroklekerekítő maró 7mm |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 138 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 83 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 55 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |