


**DCMT 070202, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260363 HBT020 |
| GTIN              | 4062406720018 |
| Árucikk kategória | 22D           |

**Leírás**

DCMT 070202 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PF  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Váltólapka ISO kód                         | DCMT 070202         |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 120 - 330 m/min     |
| Bevonat                                    | TiCN                |
| Cserék / élek száma                        | 2                   |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,4 - 1,5 mm        |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Előtolás f                     | 0,1 - 0,3 mm/ford,        |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Forgácstörő                    | PF                        |
| Minőség                        | HBT020                    |
| Sarokrádiusz                   | 0,2 mm                    |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |