


**CCMT 060202, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 060202 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT020
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PF
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz