

Garant**Digitális HCT mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és **nagyon nagyméretű** kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás.

Bluetooth 5.0 kivitel. Kompatibilis az opcionális **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
IP védettségi osztály	IP 54
Elem típusa	Gombelem
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Ház vastagsága	32,9 mm
Hibahatár	0,003 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Sorozat	HCT
Befogószer Ø h6	8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Ház Ø	59,5 mm
Energiaellátás	Elemes
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /
0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm

023010 12,5

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001
Max. méréstartomány 12,5 mm

023000 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032