

Garant**Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	434334 12,5
GTIN	4062406720131
Árucikk kategória	41C

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és **nagyon nagyméretű** kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Ház Ø	59,5 mm

Méréstartomány	0 - 12,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Befogózár Ø h6	8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
IP védettségi osztály	IP 54
A tartalmazott elemek száma	1
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Ház vastagsága	32,9 mm
Kalibrálás	C1
Elem típusa	Gombelem
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,003 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------