

Garant**Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434330 25 |
| GTIN | 4062406720124 |
| Árucikk kategória | 41C |

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és **nagyon nagyméretű** kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------|
| Befogósár \varnothing h6 | 8 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| Méréstartomány | 0 - 25 mm |
| Elem típusa | Gombelem |
| IP védettségi osztály | IP 54 |
| Mérőerő | 0,65 – 1,15 N |
| Kalibrálás | C1 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Ház Ø | 59,5 mm |
| Energiaellátás | Elemes |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm |
| Ház vastagsága | 32,9 mm |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,01 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Preset funkció | igen |
| Méréstechnika | digitális |
| Ház anyaga | Alumínium |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm | 023000 30 |
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm | 023010 100 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|