

Garant**Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434340 25
GTIN	4062406720186
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és nagyon nagyméretű kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. **Plusz analóg kijelző és gombok a tűréshatár gyors beállításához.** Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, abszolút rendszerrel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
------------	----

Méréstartomány	0 - 25 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 54
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Befogószer Ø h6	8 mm
Elem típusa	Gombelem
Ház vastagsága	32,9 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Ház Ø	59,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Mérőerő	0,65 – 1,15 N
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023010 100
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 30 mm	023000 30

Tartozék

Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 25 mm	434212 25
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032