

**Garant****Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434340 12,5
GTIN	4062406720179
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és nagyon nagyméretű kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. **Plusz analóg kijelző és gombok a tűréshatár gyors beállításához.** Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, abszolút rendszerrel.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

**Műszaki leírás**

A tartalmazott elemek száma	1
-----------------------------	---

Ház Ø	59,5 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Elem típusa	Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Befogószer Ø h6	8 mm
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Hibahatár	0,003 mm
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Ház vastagsága	32,9 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5

## Tartozék

Elemelő mérőórához S\_Dial WORK Méréstartomány 12,5  
mm

434212 12,5

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032