




## Biztonsági csatlakozó Stream-Line, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 8mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 080279 8      |
| GTIN              | 7391390419057 |
| Árucikk kategória | 08A           |

### Leírás

#### Kivitel:

A sűrített levegős **acélcsatlakozók** számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:

- **Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.**
- **Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásvesztés következtében.**
- **Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.**
- **Gazdaságos – a megtérülési idő legfeljebb 2év.**

Az **eSafe biztonsági csatlakozó** eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Stream-Line tömlőadapter egyszerű és hatékony menetes anyás tömlőrögzítéssel tömlőbilincs nélkül.

#### Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

#### Figyelem:

**A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.**

### Műszaki leírás

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Átfolyási érték | 950 l/min |
|-----------------|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) | 8 mm       |
| Maximális üzemi nyomás                   | 16 bar     |
| Termék fajtája                           | Csatlakozó |