



Biztonsági csatlakozó belső menettel, Belső menetes csatlakozó: 1/2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	080277 1/2
GTIN	7391390419118
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős **acélcsatlakozók** számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:

- **Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.**
- **Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásvesztés következtében.**
- **Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.**
- **Gazdaságos – a megtérülési idő legfeljebb 2év.**

Az **eSafe biztonsági csatlakozó** eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	16 bar
Alapanyag	Acélcsatlakozó

Átfolyási érték	950 l/min
Belső menetes csatlakozó	1/2 coll
Termék fajtája	Csatlakozó