



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,  
Használható tömlőhossz: 4m**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	080248 4
GTIN	7391390143907
Árucikk kategória	08A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

**Figyelem:**

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

## Műszaki leírás

Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Anyag	PU spiráltömlő
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Tömlő belső Ø	8 mm
Festék	kék
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	4 m

Termék fajtája

Tömlő

**Tartozék**

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/4 coll

080300 1/4

Biztonsági csatlakozó külső menettel Külső menetes csatlakozó 1/4 coll

080276 1/4