



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,
Használható tömlőhossz: 6m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080248 6
GTIN	7391390141897
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	8 mm
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	6 m
Anyag	PU spiráltömlő
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Festék	kék

Termék fajtája

Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/4 coll

080300 1/4

Biztonsági csatlakozó külső menettel Külső menetes csatlakozó 1/4 coll

080276 1/4