



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 8m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080249 8
GTIN	7391390305473
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Maximális repesztő nyomás	35 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő külső Ø	16 mm
Gyorscsatlakozó	1/2 coll
Használható tömlőhossz	8 m

Tömlő belső Ø	11 mm
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Festék	kék
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080276 1/2
---	------------