



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,  
Használható tömlőhossz: 4m**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	080249 4
GTIN	7391390305435
Árucikk kategória	08A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

**Figyelem:**

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

## Műszaki leírás

Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő belső Ø	11 mm
Használható tömlőhossz	4 m
Gyorscsatlakozó	1/2 coll
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék

Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Termék fajtája	Tömlő

## Tartozék

Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080276 1/2
---	------------