



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 6m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080249 6
GTIN	7391390305459
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Használható tömlőhossz	6 m
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Anyag	PU spiráltömlő

Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Gyorscsatlakozó	1/2 coll
Tömlő belső Ø	11 mm
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080276 1/2
---	------------