




## Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozó, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 13mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 080278 13     |
| GTIN              | 7391390419040 |
| Árucikk kategória | 08A           |

### Leírás

#### Kivitel:

A sűrített levegős **acélcsatlakozók** számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:

- **Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.**
- **Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásvesztés következtében.**
- **Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.**
- **Gazdaságos – a megtérülési idő legfeljebb 2év.**

Az **eSafe biztonsági csatlakozó** eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

#### Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

#### Figyelem:

**A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.**

### Műszaki leírás

|  |           |
|--|-----------|
| Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) | 13 mm     |
| Átfolyási érték                          | 950 l/min |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Alapanyag              | Acélsatlakozó |
| Maximális üzemi nyomás | 16 bar        |
| Termék fajtája         | Csatlakozó    |