



Lefúvató és folyadékszóró pisztoly, beállítható levegő csatlakozó, Típus: FLOW



Rendelési adatok

Rendelés száma	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

Lefúvató- és folyadékszóró pisztoly Jet fúvókával, **beállítható sugár** (szórt és pontszerű) **szabályozható átfolyással** (levegő: 200 – 1200 l/perc, folyadék: 7 – 46 l/perc). Megfelel az ISO B szabványnak.

080300 sz. acél tömlőcsonk.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Folyadék átfolyási érték	7 - 46 l/min
Levegő átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Termék fajtája	Pisztoly

