

**HAINBUCH****Cserélő szerkezet, manuális, MANOK-hoz, Szorítóvas (SK): 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329832 80
GTIN	2050002069473
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Célszerszám a befogófej kézi cseréjéhez.

**Felhasználás:**

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, <BR/>oszlopos fúrógépeken.

**Figyelem:**

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910–329946 sz.

**Műszaki leírás**

Befogó mérete	80 mm
Termék fajtája	Cserélő szerkezet

**Tartozék**

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 46 mm	329944 46
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 29 mm	329940 29
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 52 mm	329940 52
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 77 mm	329940 77
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 32 mm	329944 32
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 72 mm	329940 72
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 14 mm	329940 14
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 71 mm	329944 71
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 30 mm	329940 30
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 28 mm	329940 28
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 29 mm	329944 29
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 12 mm	329944 12
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 50 mm	329940 50
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 10 mm	329940 10
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 7 mm	329940 7
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 11 mm	329944 11
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 36 mm	329940 36
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 19 mm	329944 19
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 47 mm	329944 47
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 37 mm	329940 37
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 63 mm	329944 63
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 24 mm	329944 24
	329944 37

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 37 mm

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 20 mm

329940 20

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 54 mm

329940 54

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 51 mm

329940 51

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 62 mm

329944 62

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 23 mm

329944 23

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 64 mm

329944 64

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 34 mm

329940 34

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 42 mm

329944 42

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 65 mm

329940 65

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 30 mm

329944 30

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 5 mm

329940 5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 13 mm

329944 13

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 33 mm

329944 33

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 77 mm

329944 77

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 16 mm

329940 16

Szorítóvaslágyl Előfúrás Ø 40 mm

329946 40

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 71 mm

329940 71

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 55 mm

329944 55

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 56 mm

329944 56

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 72 mm

329944 72

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 34 mm	329944 34
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 57 mm	329944 57
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 48 mm	329940 48
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 39 mm	329940 39
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 14 mm	329944 14
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 41 mm	329940 41
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 27 mm	329944 27
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 70 mm	329944 70
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 78 mm	329940 78
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 19 mm	329940 19
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 67 mm	329944 67
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 22 mm	329944 22
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 64 mm	329940 64
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 75 mm	329940 75
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 74 mm	329944 74
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 76 mm	329944 76
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 66 mm	329940 66
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 52 mm	329944 52
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 35 mm	329944 35
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 79 mm	329944 79
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 25 mm	329944 25

Szorítóvaslágyl Előfúrás Ø 8 mm	329946 8
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 47 mm	329940 47
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 32 mm	329940 32
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 62 mm	329940 62
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 23 mm	329940 23
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 69 mm	329940 69
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 61 mm	329940 61
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 26 mm	329944 26
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 13 mm	329940 13
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 33 mm	329940 33
Szorítóvaslágyl Előfúrás Ø 60 mm	329946 60
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 61 mm	329944 61
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 22 mm	329940 22
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 43 mm	329940 43
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 51 mm	329944 51
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 78 mm	329944 78
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 48 mm	329944 48
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 75 mm	329944 75
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 67 mm	329940 67
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 44 mm	329940 44
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 17 mm	329940 17
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 53 mm	329940 53
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 80 mm	329944 80
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 59 mm	329940 59
	329944 28

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 28 mm

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 18 mm 329940 18

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 26 mm 329940 26

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 49 mm 329944 49

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 11 mm 329940 11

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 40 mm 329940 40

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 68 mm 329940 68

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 31 mm 329944 31

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 66 mm 329944 66

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 42 mm 329940 42

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 76 mm 329940 76

Szorítóvaslágyl Előfúrás Ø 20 mm 329946 20

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 6 mm 329940 6

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 8 mm 329940 8

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 54 mm 329944 54

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 73 mm 329940 73

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 58 mm 329944 58

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 43 mm 329944 43

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 44 mm 329944 44

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 49 mm 329940 49

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 36 mm 329944 36

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 31 mm 329940 31

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 16 mm 329944 16

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 12 mm	329940 12
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 63 mm	329940 63
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 65 mm	329944 65
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 50 mm	329944 50
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 45 mm	329940 45
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 15 mm	329944 15
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 17 mm	329944 17
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 27 mm	329940 27
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 38 mm	329944 38
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 60 mm	329944 60
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 35 mm	329940 35
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 21 mm	329940 21
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 79 mm	329940 79
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 53 mm	329944 53
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 46 mm	329940 46
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 21 mm	329944 21
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 68 mm	329944 68
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 70 mm	329940 70
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 57 mm	329940 57
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 24 mm	329940 24
Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 25 mm	329940 25
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 20 mm	329944 20
	329944 40

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 40 mm

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 59 mm

329944 59

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 74 mm

329940 74

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 55 mm

329940 55

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 15 mm

329940 15

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 45 mm

329944 45

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 41 mm

329944 41

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 56 mm

329940 56

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 80 mm

329940 80

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 73 mm

329944 73

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 18 mm

329944 18

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 39 mm

329944 39

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 69 mm

329944 69

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 38 mm

329940 38

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 58 mm

329940 58

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 60 mm

329940 60

Szorítóvassima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 9 mm

329940 9