

**Garant**

**Marólapka leválasztáshoz, nagy számú vágóél, HB7720, Marási szélesség A: 1,5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	217346 1,5
GTIN	4062406729691
Árucikk kategória	21C

**Leírás****Kivitel:**

Különösen nagy előtolásokhoz. Ideális a hatékony sorozatgyártáshoz.

**Műszaki leírás**

Max. fogásmélység $S_{max}$	11,5 mm
Marási szélesség A	1,5 mm
Minőség	HB7720
Külső $\varnothing$ D	37 mm
Típus	P26
Vágóélek száma Z	9
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		