

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1620F12
Rugó	259046 4
Könyökemelő	259015 15
Teljes hossz L	80 mm
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 5
Könyökemelő csavar	259018 14

Sorozat	Master Eco
Fejhossz L ₁	30 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés