


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a 319006 – 319136 ill.317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Könyökemelő	259015 15
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2020X12
Alátétlapka	259031 5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szárméret	20 mm
Könyökemelő csavar	259018 15
Teljes hossz L	90 mm
Rugó	259046 4

Sorozat	Master Eco
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés