


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 14
Teljes hossz L	80 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő	259015 15
Alátétlapka	259031 5
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1620F12
Szárméret	16 mm
Rugó	259046 4

Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés