

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	12 mm
Rugó	259046 4
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 5
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L ₁	30 mm
Könyökemelő csavar	259018 15
Teljes hossz L	100 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..

Könyökemelő	259015 15
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525H12
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés