

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	85 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Rugó	259046 5
Alátétlapka	259031 44
Könyökemelő	259015 16
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 1616X11
Könyökemelő csavar	259018 16
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L ₁	35 mm

Működő szélesség L ₄	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés