

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	95 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Könyökemelő csavar	259018 16
Könyökemelő	259015 16
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	20 mm
Alátétlapka	259031 44
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020X11
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm

Rugó	259046 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés