

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Könyökemelő csavar	259018 16
Alátétlapka	259031 44
Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Könyökemelő	259015 16
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 1616X11
Teljes hossz L	85 mm

Rugó	259046 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés