

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 46
Teljes hossz L	105 mm
Lapkaméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2525X12
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L ₁	35 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Rugó	259046 4

Könyökemelő csavar	259018 15
Könyökemelő	259015 15
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés