


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	85 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	PSSNR/L 1620X12
Könyökemelő csavar	259018 15
Rugó	259046 4
Könyökemelő	259015 15
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm

Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 46
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés