


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2525X12
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Rugó	259046 4
Teljes hossz L	105 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Sorozat	Master Eco
Könyökemelő	259015 15
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 46

Könyökemelő csavar	259018 15
Lapkaméret	12 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés